


Hochklappbeschlag Free flap 3.15

→ für größere, einteilige Klappen aus Holz oder mit Aluminiumrahmen




- Werkstoff: Beschlag: Stahl, Abdeckkappe: Kunststoff
- Oberfläche/Farbe: Beschlag: vernickelt, Abdeckkappen: grau RAL 7035 oder weiss RAL 9003
- für Klappenhöhe: 350–650 mm
- Öffnungswinkel: 90° oder 107° (am Beschlag einstellbar)
- Einstellmöglichkeit: Höhe/Seite/Neigung der Front $\pm 1,5$ mm, Haltekraft
- Montage: Beschlag zum Schrauben mit vormontierten Euroschrauben, Front werkzeuglos (Clip-Technik) an vormontierten Anschraubblaschen

Montage



Dicke Front Y mm	16	19	22	26	28
Abstand X mm (bei Oberbodendicke 16 mm)	83	74	64	52	46



Bohrbild Korpus

Bohrbild Front

Richtwerttabelle für max. Klappengewicht

Modell	D	E	F	G
Korpushöhe mm	Klappengewicht kg			
350	5,2–11,0	6,7–14,3	10,1–21,4	13,5–27,3
375	4,9–10,2	6,3–13,1	9,4–19,8	12,5–25,2
400	4,7–9,6	5,9–12,4	8,9–18,6	11,8–23,3
425	4,4–9,0	5,6–11,6	8,3–17,4	11,0–21,8
450	4,1–8,4	5,2–10,9	7,8–16,3	10,4–20,5
475	3,9–8,0	4,9–10,3	7,4–15,4	9,8–19,3
500	3,7–7,5	4,7–9,7	7,0–14,6	9,2–18,3
525	3,5–7,1	4,4–9,2	6,6–13,9	8,8–17,3
550	3,3–6,8	4,2–8,8	6,3–13,2	8,3–16,5
575	3,2–6,5	4,0–8,4	6,0–12,5	8,0–15,6
600	3,0–6,2	3,8–8,0	5,7–12,0	7,6–15,0
625	2,8–5,9	3,6–7,6	5,4–11,5	7,2–14,4
650	2,6–5,6	3,4–7,3	5,3–11,0	6,9–14,0

Lieferumfang

je Garnitur:

- 2 Hochklappbeschläge (links/rechts)
- 2 Abdeckkappen für Beschlag (links/rechts)
- 2 Anschraubblaschen für Klappen aus Holz oder mit Aluminiumrahmen ab 45 mm
- 1 Montageanleitung
- 1 Bohrschablone

Modell	Abdeckkappen grau	Abdeckkappen weiß
D	372.91.330	372.91.730
E	372.91.331	372.91.731
F	372.91.332	372.91.732
G	372.91.333	372.91.733

Abpackung: 1 Garnitur

→ Adapter für Klappen mit 20-mm-Aluminiumrahmen




- Anschlag: links/rechts verwendbar
- Schrauben (M4x10 mm) im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Zinkdruckguss	vernickelt	372.91.599

Abpackung: 1 Satz

Bohrbild



$$*B = K - F - 5,5$$

Hinweis
Beschlag ist bei Float- und satiniertem Glas sichtbar, evtl. Passepartout oder undurchsichtiges Glas verwenden.